


RNA4910-2RSR-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Roulements à aig. RNA49..-2RSR, série 49,
joint à lèvre des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

F _w	58 mm	Diamètre sous rouleaux
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C _r	45.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	64.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	10.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	4.600 1/min	vitesse limite
n _G Grease	4.650 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
≈m	0,166 kg	Poids



Dimensions

r min	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
C	22 mm	Largeur, bague extérieure

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Faible encombrement