


# 規格シリンダ DSBC-40-60-PPVA-N3

部品番号: 2123224

★ Core product range

両端に調整可能なクッション付き

FESTO



## データシート

特長	値
ストローク	60 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M12x1,25
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 15552
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.7 J
クッションストローク	19 mm
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
0mmストロークでの移動負荷	205 g
10mmストロークあたりの加算質量	37 g
0mmストロークの基本質量	740 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	16 g
取付方法	オプション 雌ネジ アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金 アルマイト処理