



简体中

Datasheet

Retractable Scalpel

RS 库存号 [232-9123](#)



组件	材料
刀片	碳钢 成分分析: 碳: 1.2% - 1.3% 硅: 0.10% - 0.35% 锰: 0.20% - 0.45% 铬: 0.10% - 0.40% 硫: 最大 0.025% 磷: 最大 0.035%
金属箔	印刷 30 微米铝和 25 微米 CPP 覆膜
防锈剂	用苯甲酸钠浸渍的 VPI 牛皮纸
装置储存箱	白色衬里刨花板涂覆平板机器用清漆
刀片硬度	根据 BS 2982: 第 5.2.1 节规定: 碳钢刀片的硬度 不得小于 800HV (维氏硬度)
刀片测量	关于刀片轮廓, 请参见随附图。
	关于刀片安装, 请参见 BS EN 27740 /ISO 7740



简体中

重量 (KG)	0.026
深度 (CM)	1
宽度 (CM)	1
长度 (CM)	23