

ケーブル - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - 2298470

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

丸ケーブルアセンブリ、20ピンx 1および14ピンx 2ソケットコネクタ (Emerson Delta V用)。8チャンネルモジュールの接続用。ケーブルの長さ : 1 m



特長

- ✓ DeltaVシステムでリボンケーブルを用いて「大容量端子台」(MTB)を通じたプロセス配線を行うことが可能
- ✓ 40極MTBを接続するデジタルモジュールをPLC-INTERFACEに接続

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 601782
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	98.6 g
関税	85444290
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

その他

定格電圧U _N	< 50 V AC
	60 V DC
各バスの最大定格電流	1 A
最大導体抵抗	0.16 Ω/m
ケーブルの長さ	1 m
単線、断面積	0.14 mm ²
使用ケーブル : ばら線数 :	7
単線、材質	スズメッキ銅
外径	7.6 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

ケーブル - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - 2298470

技術データ

環境条件

難燃性	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1

プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	2
極数	14
接続電線断面積AWG	26

プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	20
接続電線断面積AWG	26

サポートするコントローラ

コントローラ	Emerson DeltaV
- 適切なI/Oカード	VE4001S2T2B5
	VE4002S1T2B6

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

ケーブル - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - 2298470

認証

認証

認証

EAC / EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

EAC
