

# CT 1-10-ES - 接地导轨



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

接地导轨，CTM保护插头连接LSA-PLUS断接条时使用。型号：10个双导线



## 优势

- 设计紧凑，节省空间
- 模块化保护插头，应用领域灵活
- 使用经过调整的连接技术，可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中

## 商业数据

订货号	2765547
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CL321Z
产品关键代码	CL321Z
目录页面	页码193 (C-4-2019)
GTIN	4017918066444
单件重量（含包装）	10.55 g
单件重量（不含包装）	9.66 g
原产地	DE

# CT 1-10-ES - 接地导轨



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>

## 技术数据


### 产品属性

产品类型	安装材料
产品系列	COMTRAB
类型	LSA-PLUS 模块
电涌保护故障报警	无

### 连接数据

连接方式	可插入LSA-PLUS断接条中
------	-----------------

### 尺寸

尺寸图	
宽度	116.9 mm
高度	12 mm
深度	23 mm

### 材料规格

颜色	银色
	银色

### 保护电路

电涌保护故障报警	无
----------	---

### 安装

安装类型	用于LSA-PLUS粗保护端子
------	-----------------

# CT 1-10-ES - 接地导轨




2765547

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>

图纸

尺寸图



# CT 1-10-ES - 接地导轨



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>



EAC

认证ID: RU C-DE.\*09.B.00169

# CT 1-10-ES - 接地导轨



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765547>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171503

### ETIM

ETIM 9.0

EC000943

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)