



Données techniques

ESPP202


Paliers auto-aligneurs

Corps en tôle d'acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES202G2, PP203

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	25,4 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	15,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure	19,1 mm
d - Diamètre arbre	15 mm



DEFINITION TECHNIQUE

d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	27,2 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement	22,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	2,4 mm
H2 - Hauteur du logement	43,2 mm
J - Distance entre trous de fixation	68 mm
L - Longueur du logement	85,7 mm
N - Dimension trou de fixation	9 mm
S - Distance face / centre du palier	6,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	9550000 mN
C0 - Capacité de charge statique	4780000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,19 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

