

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Gehäuse



1419265

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaugehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 25,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419265
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APD
GTIN	4055626160160
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Produktfamilie	HC-STA-D07
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Geschirmt	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	24,2 mm
Bohrlochabstand horizontal	30 mm
Bohrlochdurchmesser	3,2 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	21 mm
Länge Montageausschnitt	21 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse) V0 (Verriegelung)
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,5 Nm (Für M3-Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses)
------------------	---

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Gehäuse

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>



Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Gehäuse


1419265

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a central rectangular feature with rounded corners, surrounded by a larger, irregularly shaped outer boundary. Two circular features are positioned horizontally on either side of the central rectangle. Dimensions are indicated: a horizontal distance of 30 units between the vertical centerlines of the two circles, and a horizontal distance of 21 units between the vertical centerlines of the two circles. A vertical dashed line passes through the center of the central rectangle. A horizontal dashed line passes through the center of the two circles. A diagonal line points from the label Ø3,2 to the right circular feature. The label HC is repeated vertically on the right side of the drawing.


HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC

30

21

Ø3,2

HC-A03
HC-A04
HC-D07
HC-D08
HC-Q05
HC-Q07
HC-Q12



HC-Q02
HC-Q03
HC-Q04

27.10.2025, 12:56 Seite 5 (8)

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Gehäuse



1419265

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E468743

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Gehäuse

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419265>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--