



Widerstands- thermometer



II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
PTB 03 ATEX 2041 X

Einsatzgebiet

Widerstandsthermometer mit auswechselbarem
Messeinsatz, zum Einschweissen,
für hohen Betriebsdruck

Ausführung

ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb

Schutzart

IP 54 nach DIN EN 60 529

Einsatz-Temperaturbereich

-40°C bis +500 °C

Temperatursensor

1 x Pt 100 W0,3 DIN EN 60751 (alt Kl.B)
in 3-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

Schutzrohr

Form 4 DIN 43722

Schutzrohrlänge/Konuslänge

D1 - 140 mm / 45 mm
D4 - 200 mm / 65 mm

Bestellbeispiel

WT357-Exi-D1

Typ 357RS

Ausgabe 07/15

