


CARACTERÍSTICAS

- Arandelas de sellado planas métricas de nylon 66, natural
- Proporciona aislamiento eléctrico
- Ideal para usar como superficie de sujeción
- No corrosivo
- Buena resistencia química
- Varios tamaños disponibles
- El nylon 66 presenta una gran resistencia y resistencia a temperaturas extremas: ideal para aplicaciones químicas y eléctricas
- Puede resistir un buen desgaste y desgarramiento sin dañar ni comprometer

Arandela de grifo de nylon simple M6, 1,5 mm de grosor

Código RS: 528-176



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Gama RS Pro de arandelas de sellado de grifo de nylon blancas y planas en tamaños de M2 a M12 que están diseñadas para distribuir la fuerza de la cabeza del tornillo de un tornillo o tuerca en una superficie más grande. Estas arandelas de nylon proporcionan una excelente solución económica entre casquillo y equipo con aislamiento eléctrico y buena resistencia química. También son no abrasivas y ligeras en comparación con las metálicas las arandelas y absorben mejor los golpes y el ruido, lo que se traduce en menos ruido cuando se utiliza en el equipo

Las opciones de arandelas incluyen los siguientes tamaños:

[528-154](#) - M2
[528-160](#) - M2.5
[525-739](#) - M3
[525-745](#) - M4
[525-751](#) - M5
[528-176](#) - M6
[280-521](#) - M8
[280-537](#) - M10
[280-543](#) - M12

Especificaciones generales

Para tamaño de tornillo/perno	M6
Material	Nylon 66
Acabado	Sencillo
Aplicación	Aislamiento eléctrico; uso de automoción; acristalamiento; iluminación; uso marino; fontanería
Color	Natural


Especificaciones mecánicas

Diámetro exterior	12mm
Diámetro interior	6.4mm
Grosor	1.5mm
Peso	0.01kg

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

CE / UR / cur



RS Stock No.	Nominal Size	Outside Diameter (mm)	Inside Diameter (mm)	T (mm)
280-521	M8	18	8.40	2
280-537	M10	22	10.50	2.5
280-543	M12	24	13	2.5
528-154	M2	5	2.15	0.8
528-160	M2.5	5.6	2.65	0.8
528-176	M6	12	6.40	1.5