

# Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

Product ID: J9150AST



Le modèle J9150AST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec HP J9150A, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR, avec une distance maximale de 300 m.

## Spécifications techniques :

- **Longueur d'onde** : 850 nm
- **Vitesse de transfert maximale** : 11,1 Gbit/s
- **Type** : Fibre optique multimode
- **Type de connexion** : Connecteur LC
- **Distance maximale de transfert** : 300 m
- **MTBF** : 1 967 709 heures
- **Consommation électrique** : Moins de 1,2 watt
- **Contrôle de diagnostics numériques (DDM)** : Oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

## **SFP StarTech.com**

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP
- Élargissez votre réseau à des segments distants

### Features

- Garanti 100 % compatible avec HP J9150A
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,2 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	WDM	Non
<b>Performance</b>	DDM	Oui
	Distance de transfert max.	300 m (984 ft)
	Longueur d'onde	850nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	MTBF	1 967 709 heures
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	11,1 Gbit/s
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC Femelle
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Port SFP+ conforme MSA ou HP
	Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
<b>Alimentation</b>	Consommation électrique	< 1.2 W
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	0.5 in [13 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
	Longueur du produit	2.2 in [57 mm]
	Poids du produit	0.7 oz [20 g]
	Type de boîtier	Aluminium
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	3.4 oz [95 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Trancepteur SFP+

Product appearance and specifications are subject to change without notice.