

# Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 iL40 - Inter.  
diff tête de groupe -3P+N - 40A -  
30mA - AC

A9R67740W

 Cette option circulaire permet d'éviter  
3.303 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit  
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme                                   | Acti9                             |
| Nom du produit                          | Acti9 iL40                        |
| Type de produit ou équipement           | Disjoncteur différentiel (RCCB)   |
| Nom de l'appareil                       | iL40                              |
| Description des pôles                   | 3P + N                            |
| Position neutre                         | Gauche                            |
| [In] courant nominal                    | 40 A                              |
| Type de réseau                          | CA                                |
| Sensibilité du différentiel             | 30 mA                             |
| Temporisation protection différentielle | Instantané                        |
| Classe de protection différentielle     | Type AC                           |
| Aptitude au sectionnement               | Oui se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| Labels qualité                          | NF                                |

## Complémentaires

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation    | Groupe d'arrivées         |
| Fréquence du réseau                               | 50 Hz                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi                    | 380...415 V CA 50 Hz      |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture           | Idm 1500 A                |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel     | 10000 A                   |
| [Ui] tension assignée d'isolement                 | 500 V CA 50 Hz            |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs        | 6 kV                      |
| Coupure pleinement apparente                      | Oui                       |
| Type de commande                                  | Par maneton               |
| Mode d'installation                               | Encliquetable             |
| Support de montage                                | Rail DIN                  |
| Pas de 9 mm                                       | 8                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                                 | 85 mm                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                 | 72 mm                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                              | 74 mm                                                                                                                                                                                  |
| Poids du produit                        | 345 g                                                                                                                                                                                  |
| Couleur                                 | Blanc                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie mécanique                  | 20000 cycle                                                                                                                                                                            |
| Durée de vie électrique                 | 15000 cycle                                                                                                                                                                            |
| Description des options de verrouillage | Dispositif de cadenassage                                                                                                                                                              |
| Mode de raccordement                    | Borne du type à cage bas1...35 mm² rigide<br>Borne du type à cage bas1...25 mm² flexible<br>Borne du type à cage haut1...16 mm² rigide<br>Borne du type à cage haut1...10 mm² flexible |
| Longueur de dénudage des fils           | 14 mm pour haut ou bas connexion                                                                                                                                                       |
| Couple de serrage                       | 3,5 N.m bas<br>2 N.m haut                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | EN/IEC 61008-2-1                                                                   |
| Certifications du produit                      | CE                                                                                 |
| Degré de protection IP                         | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution                             | 3                                                                                  |
| Compatibilité électromagnétique                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/IEC 61008-2-1                         |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                                                       |
| Altitude de fonctionnement                     | 2000 m                                                                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                                                                         |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...85 °C                                                                        |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,0 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 348,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 9,815 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 3 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

