



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iID
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel (RCCB)
Nom de l'appareil	iID
Description des pôles	2P
Position neutre	Gauche
[In] courant nominal	63 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Sortie
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	110 V CA 50/60 Hz
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Indépendant de la tension
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	10 KA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV
Courant de pointe	250 A
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	91 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	73,5 Mm
Poids Net	0,21 Kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 Cycle

Durée de vie électrique	AC-1: 15000 cycle
Description des options de verrouillage	Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement	Borne simple haut ou bas1...35 mm ² rigide Borne simple haut ou bas1...25 mm ² flexible Borne simple haut ou bas1...25 mm ² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	14 Mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage	3,5 N.M haut ou bas

Environnement

Normes	EN/IEC 61008-1
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/IEC 61008-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 Cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	227,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	12,655 Kg

Durabilité de l'offre

Empreinte carbone du cycle de vie total	40 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	1.973561786724195
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.05018676682722889
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.02226176690436925
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	37.6995519944982
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	38 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5797780839528486
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone du cycle de vie total	40
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations  Déclaration RoHS UE
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption

Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.