




Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C

Materials/ Werkstoffe:





Hood/ Haube:	ABS UL 94 V-0, Ni
Blanking plug/ Blindstopfen:	ABS UL 94 V-0, Ni
Cable strain relief/ Zugentlastung:	Steel, Ni
Clip/ Clip:	Stainless Steel/ Edelstahl
Countersunk-head screw/ Linsenkopfschraube:	Steel, Ni
Detent pin/ Raststift:	Steel, Ni
Spring washer/ Federscheibe:	Steel, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Cable entry/ Kabeleingang:	straight and side/ gerade und seitlich
Recommended torque/ Empfohlenes Drehmoment	
Housing/Gehäuse:	0,30 Nm
Cable strain relief/ Zugentlastung:	0,35 Nm

View without cover/
Ansicht ohne Deckel



Part no./
Art.-Nr.
16-003200

				dim. in mm		Metallized Plastic Hood 9pos. with mounting material, with SnapLock / straight and side cable entry							
		<table border="1"><tr><td>Date/ datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>14.02.2025</td><td>Lehmenkühler</td></tr><tr><td>17.02.2025</td><td>Koch</td></tr></table>		Date/ datum	Name	14.02.2025	Lehmenkühler	17.02.2025	Koch			Metallisierte Kunststoffhaube 9pol. mit Befestigungszubehör, mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang	
Date/ datum	Name												
14.02.2025	Lehmenkühler												
17.02.2025	Koch												
Index: a Original		scale/ Maßstab: 2:1		Amphenol — CONEC		dwg no / Z.-nr.: 16K1A4417		DIN- A3					
ROHS compliant, exemption 6a/ ROHS konform, Ausnahme 6a								1 / 1					