



Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Globe
Série de produits de vanne	VGS211F
Modèle de vanne	VGS211F-15CS07
Compatibilité moyenne	Vapeur Eau Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 %
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	À bride
Taille de raccordement de vanne	DN15 (ISO 7005-2)
Taille du corps	15 mm (1/2 in)
Taille du tuyau	15 mm
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	2,89 cv 2,5 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	-10...200 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	599,8 KPa
Température de vapeur saturée	-10...200 °C
Plage de réglage vanne de régulation	Supérieur à 50:1
Longueur de course	16,5 mm
Fuite de siège	Port A: moins de 0,02 % de kvs
Action de flux de tige	Tige fermée
Mouvement de la tige	Linéaire
Matière de finition	Acier inoxydable
Matière du corps	Gris fonte GG-25
Matière du siège	Port A: en acier inoxydable AISI 303
Matière de la tige	En acier inoxydable AISI 303
Matière de la prise	En acier inoxydable AISI 303
Matière du joint de tige	PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Matière du joint du siège	Port A: métal sur métal
Matière d'emballage	PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13 Cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,9 Cm
Poids de l'emballage 1	4,2 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0