

# 操作器

31-  
709.0292

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/31-709.02...>

您的产品:

---



## 31-709.0292 操作器

### 产品系列

产品状态: Not Recommended for new design

### 正面

正面尺寸: 18 mm x 18 mm

正面形式: 方形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

### 安装

设计: 凸起的

安装开孔:  $\varnothing$  16 mm

安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩发光: 发光

### 电气特性

开关电压和电流:  
250 VAC, 5 A (阻性)  
250 VAC, 3 A (焊接端子)  
250 VAC, 2 A 感性,  $\cos(\phi) = 0.7$   
125 VAC, 3 A 感性,  $\cos(\phi) = 0.7$   
220 VDC, 0.1 A 感性, L:R = 30 ms)  
60 VDC, 0.7 A 感性, L:R = 30 ms)  
24 VDC, 2 A 感性, L:R = 30 ms)

触点: 1 NC / 1 NO

额定工作电压 **U<sub>e</sub>**:

250 VAC/VDC

开关额定值:	250 V @ 5 A
电气寿命:	50 000 cycles of operation
耐电强度:	2500 VAC, 50 Hz, 1 min., 根据 IEC 60512-2-11 所有端子和地之间
防护等级:	II
标准:	根据 EN / IEC 61058-1
热电流 <b>I<sub>th</sub></b> :	5 A

### 机械特性

端子:	通用焊接端子
触点材质:	金
开关动作:	自复位
开关系统:	快动开关元件
开关系统:	自清洁, 双断点速动开关系统 (触点开口宽度2 mm x 0.5 mm), 每个元件有1个常闭和1个常开触点。
机械寿命:	2 百万次
操作力:	2 N ... 5,5 N, 取决于开关元件的数量
操作行程:	约 3 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
重量:	0.007 kg

### 环境条件

IP保护:	IP40 正面, IP67, 带正面保护帽
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C, 作为一个块状物安装, 确保热量可以自由散发
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	15 g, 11 ms, 根据 IEC 60512-4-3, IEC 60068-2-27 (单次冲击, 半正弦曲线)
耐振动能力:	10 g, 10 Hz ... 2000 Hz, 振幅 1.5 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
耐候性:	符合IEC 60068-2-3的标准条件 根据IEC 60068-2-14, 改变条件

### 证书

标准认证:	CB (IEC 61058-1), CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
-------	---

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器,  $\varnothing 16 \text{ mm}$ ,  $18 \text{ mm} \times 18 \text{ mm}$ , 发光, 方形, 黑色, 塑料, 1 NC / 1 NO, 自复位, 通用焊接端子

内部尺寸:  $15,3 \text{ mm} \times 15,3 \text{ mm}$


外壳颜色: 黑色

最大开关单元的数量: 1

接线图:




组件布局:



A = 端子 (尾部)  
B = 二极管模块  
C = 仅限防扭装置  $18 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$   
D = 孔位布置 (组件侧)

安装开孔:



外形尺寸:



- A = 焊接端子
- B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm
- D = 通用焊接端子