

MKDSN 1,5/10-5,08

Codice articolo: 1729209

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1729209>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 13,5 A, Tensione nominale: 250 V, Passo: 5,08 mm, N. poli: 10, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0°, Colore: verde

Dati commerciali

EAN	4017918026073
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso/Pezzi	0,009744 KG
Indicazione pagine catalogo	Pagina 59 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	8,1 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	45,72 mm
N. poli	10
Dimensioni dei codoli	0,5 x 1 mm

Diametro foro	1,3 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Dati tecnici

Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	13,5 A
Tensione nominale U_N	250 V
Sezione nominale	1,5 mm ²
Corrente di carico massima	13,5 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A1
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm ²

2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm ²

Omologazioni



Omologazioni

CB, CCA, CSA, CUL, GL, GOST, SEV, UL

CSA

Tensione nominale U _N	300 V
Corrente nominale I _N	10 A
AWG/kcmil	28-14

CUL

Tensione nominale U _N	300 V
Corrente nominale I _N	10 A
AWG/kcmil	30-14

UL


Tensione nominale U _N	300 V
Corrente nominale I _N	10 A
AWG/kcmil	30-14

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Scheda di siglatura, siglatura longitudinale, autoadesiva, 12 decine uguali siglate con 1-10, 11-20 ecc., fino a 91-(99)100, sufficiente per 120 morsetti
0805085	SK 5,08/3,8:SO	Scheda di siglatura speciale autoadesiva, siglatura custom, 12 strisce per scheda, siglatura di max. 25 poli per striscia, colore: bianco
0805412	SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, in bianco con linea di divisione passo, autoadesive, strisce da 10 pezzi, 12 strisce per scheda, siglabili con penna B-STIFT
Utensili		
1205053	SZS 0,6X3,5	Cacciavite per testa a taglio, adatto a tutti i morsetti a vite fino ad una sezione di 4,0 mm ² , lama: 0,6 x 3,5 mm, senza omologazione VDE

Disegni


Dima di foratura



Diagramma



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI), Italia
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2009 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.