



Brand of NTN corporation

Données techniques

USSP.208

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US.208.G2, SP208-210/80

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	31 mm
B - Largeur Bague Intérieure	34 mm
d - Diamètre arbre	40 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	120 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

H2 - Hauteur / Largeur logement	61 mm
L - Longueur du logement	320 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	260 mm
S - Distance face / centre du palier	9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Châssis tendeur 2	SPR21
Châssis tendeur 3	SPR22
Châssis tendeur 4	SPR24
Masse	4,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

