


# Fiche technique du produit

Spécifications



## EVlink - Bloc prise t2s wallbox st d mono iec

EVP1HSM41

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                          | EVlink                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement  | Prise électrique                                                                                             |
| Type de prise                  | T2 avec obturateur                                                                                           |
| Description des pôles          | 1P + N                                                                                                       |
| [Us] tension d'alimentation    | 220...240 V CA 2 phases                                                                                      |
| Courant d'alimentation maximum | 32 A                                                                                                         |
| Schéma de liaison à la terre   | Compatible TN<br>Compatible TT<br>Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique. |
| Puissance de sortie nominale   | 7,4 W 32 A                                                                                                   |
| Compatibilité de gamme         | EVlink EVlink Wallbox EVH2 borne de recharge                                                                 |

### Complémentaires

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Matière                   | Plastique |
| Certifications du produit | CE        |
| Hauteur                   | 110 mm    |
| Largeur                   | 110 mm    |
| Profondeur                | 90 mm     |

### Environnement

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP54 conforme à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                                  | IK10 conforme à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -30...50 °C               |
| Température ambiante de stockage                    | -40...80 °C               |
| Humidité relative                                   | 5...95 %                  |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 736,000 g |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions