GBN 252/50H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526113216
ID 754354
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Blickle Besthane®

Belagshärte
92 Shore A


Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		250 mm
Radbreite		80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		1.800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		1.800 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h		1.250 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h		720 kg
Tragfähigkeit (statisch)		4.500 kg
Lagerart		Nabennut
Achsloch-Ø (d)		50 mm
Passung Radbohrung		H7
Nabennutbreite (B)		14 mm
Passung Nabennut		JS9
Nabennuthöhe (H)		53,8 mm
Nabenlänge (T1)		80 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht		10,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗



Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✕
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✕