



Panoramica

SEGNALI VISIVI - INDUSTRIALI - LAMPEGGIANTI SEMAFORICI A LED

Il semaforo a LED è stato progettato per le applicazioni di segnalazione industriale e commerciale, dove è richiesta una soluzione a bassa manutenzione, di lunga durata e conveniente. Il sistema TL è adatto alla gestione dei parcheggi, al controllo del traffico nelle fabbriche, ai sistemi di controllo automatizzato di cancelli e porte, sia per applicazioni interne che esterne.

Le unità assemblate in fabbrica sono disponibili in configurazioni di montaggio **doppie** (Rosso e Verde) o **triple** (Rosso, Ambra e Verde) e vengono fornite completamente assemblate, precablate e montate su staffe a parete pronte per l'installazione immediata.

Tutti i moduli a colori incorporano un collegamento a ponticello sul PCB che consente all'unità di lampeggiare una volta alimentata. La terminazione si trova nella base dell'unità inferiore ed è accessibile tramite 1 passacavo M16. Le staffe di montaggio consentono alle unità di essere disassate rispetto alla struttura di montaggio, consentendo ai semafori un movimento angolare di 180 gradi, ottimizzando la posizione dell'indicazione visiva.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Sono disponibili opzioni di colore Blu o Bianco
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Completamente assemblato e pronto per l'installazione
- 120° di emissione luminosa intorno all'asse orizzontale
- Disponibile nelle versioni 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC e 115/230vCA/CC

Materiale

- Lente e Copertura in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

36 LED SMT

60 o 120 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine

Tensione		Informazioni per l'ordine		Modalità & Consumo di Corrente		
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Gruppo di montaggio doppio - Lente Rossa & Verde		Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
		Rosso	Verde			
12vCA/CC	8-20vCA/CC	LED-TL-01-02-04		94mA @12vCC	89mA @12vCC	158mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	LED-TL-02-02-04		70mA @24vCC	67mA @24vCC	120mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	LED-TL-03-02-04		43mA @48vCC	42mA @48vCC	76mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	LED-TL-05-02-04		24mA @230vCA	25mA @230vCA	28mA @230vCA

Tensione		Informazioni per l'ordine			Modalità & Consumo di Corrente		
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Gruppo di montaggio triplo - Lente Rossa, Ambra & Verde			Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
		Rosso	Ambra	Verde			
12vCA/CC	8-20vCA/CC	LED-TL-01-02-01-04			94mA @12vCC	89mA @12vCC	158mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	LED-TL-02-02-01-04			70mA @24vCC	67mA @24vCC	120mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	LED-TL-03-02-01-04			43mA @48vCC	42mA @48vCC	76mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	LED-TL-05-02-01-04			24mA @230vCA	25mA @230vCA	28mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey		
Ambra	Rosso	Verde
131,28	147,19	122,05


APPROVAZIONI & CONFORMITÀ




Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	Unità Doppia					Unità Tripla			
	12v	24v	48v	115-230v		12v	24v	48v	115-230v
Peso Netto	0,658	0,658	0,710	0,716		0,926	0,926	1,007	1,017
Peso Lordo	0,748	0,748	0,800	0,806		1,058	1,058	1,139	1,149

Semaforo Doppio, Montaggio su Staffa



Semaforo Triplo, Montaggio su Staffa



APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

