



Données techniques

SUCF205CO


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SUC205, SCO205-25, SF205N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	27 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	35,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure	34,1 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	25 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle	60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	16 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	70 mm
L - Largeur / diamètre du logement	95 mm
N - Dimension trou de fixation	12 mm
S - Distance face / centre du palier	14,3 mm
Z - Largeur avec couvercles	39,1 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,954 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

