

FV-310



Model No.	Packing List	
FV-310		• Unit • Instruction manual
Model No.	FV-310	
Power consumption	1000 W	
Max. temperature	530℃ (50 to 530℃ for 100 - 110 V / 80 to 530℃ for 220 - 240 V continuously variable)	
Air velocity	360 to 600 m/min.	
Air flow	0.15 to 0.25 m ³ /min.	
Dimensions	240 (W) × 190 (H) × 70 (D) mm	
Weight	0.6 kg	

シュリンク包装・工業用ドライヤー/工業用ドライヤー

FV-310



品番	セット内容	
FV310-81		● 本体（ケース付き） ● 取扱説明書

品番	FV310-81
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
プラグ形状	平型プラグ
最高温度	530℃（50～530℃連続可変）
風速	360～600m/min.
風量	0.15～0.25m ³ /min.
外形寸法	240(W)×190(H)×70(D)mm
重量	0.6kg

※最高温度は吹出し口から10mmで測定した値です。

※外形寸法と重量はコードを除きます。