

产品参数表

规格



混合离散量输入/输出模块，8点输入24VDC，漏型，IEC3类；8点输出DC/AC继电器输出，24VDC，24-240VAC,3A；20点端子块

BMXDDM16025

主要信息

产品系列	Modicon X80
产品类型	数字量 I/O 模块
离散量输入数量	8
输入类型	漏型 (正逻辑)
离散量输入电压	24 V 直流, 离散输入逻辑: 正
离散量输入电流	3.5 mA
离散量输出数量	8
固态输出类型	继电器
离散量输出电压	24 V 19...30 V 直流 24...240 V 19...264 V 交流
离散量输出电流	2000 mA

补充信息

输入兼容	带有2线/3线接近传感器 符合 IEC 60947-5-2 带有2线/3线接近传感器 符合 IEC 61131-2 类型 3
Sensor power supply	19-30 V
当前状态保证1	>= 2 mA
当前状态保证0	<= 1.5 mA
输入阻抗	6800 Ω
绝缘电阻	> 10 MΩ 500 V 直流
功耗W	3.1 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
输出反应时间	<= 8 ms 关闭 <= 10 ms 激活
并联输入	否
典型功耗	79 mA 在...上 3.3 V 直流
MTBF 可靠性	940000 H
保护类型	每组输入通道1个外部熔断器0.5 A 速熔 输入反极性保护 每个或每组输出通道1个外部熔断器 速熔
电压监测阈值	< 14 V 直流 互感器 故障 > 18 V 直流 互感器 OK
最小开关电流 [Imin]	1 mA 5 V 直流

免责声明：本文档不作为使用产品的依据，使用时请仔细阅读产品说明书。

最大开关电压	125 V 直流 264 V 交流
机械寿命	20000000 次
电气寿命	AC-14: 100000 次 在...上 240 VA 240 V (负载系数 0.7) AC-14: 100000 次 在...上 300 VA 200 V (负载系数 0.7) AC-15: 100000 次 在...上 120 VA 240 V (负载系数 0.35) AC-15: 100000 次 在...上 200 VA 200 V (负载系数 0.35) DC-13: 100000 次 在...上 24 W 24 V AC-14: 300000 次 在...上 72 VA 240 V (负载系数 0.7) AC-14: 300000 次 在...上 80 VA 200 V (负载系数 0.7) AC-15: 300000 次 在...上 36 VA 240 V (负载系数 0.35) AC-15: 300000 次 在...上 60 VA 200 V (负载系数 0.35) DC-13: 300000 次 在...上 7.2 W 24 V
开关频率	1 Hz
LED 状态	LED (绿色) 模块操作 (RUN) 每个通道 1 个LED (绿色) 通道诊断 LED (红色) 模块错误 (ERR) LED (红色) 模块 I/O
净重	0.135 kg

环境

IP 等级	IP20
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
绝缘性能	1500 V AC 在...上 50/60 Hz 1分钟，主/二次 2830 V AC 在...上 50/60 Hz 1分钟，输出继电器 500 V DC 1分钟，I/O组之间
抗振动	3 gn
抗冲击	30 gn
贮存环境温度	-40...85 °C
运行温度	0...60 °C
相对湿度	5...95 % 在...上 55 °C 无冷凝
工作海拔	0...2000 m 2000...5000 m 有

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.100 cm
Package 1 Width	11.600 cm
Package 1 Length	11.800 cm
Package 1 Weight	159.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.760 kg

合同保修

保修单

18 months



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持


认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸



(1) 帶可移除端子塊 (籠式、螺紋型或彈簧式)。

(2) 帶 FCN 连接器。


(3) AM1 ED 导轨上：35 毫米宽，15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

机架型号	a (毫米)	a (英寸)
BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H	503.2	19.81


接线

连接模块


输入电路图



输出电路图



模块连接



输入电源 24 VDC
输出电源 24 VDC 或 24...240 VAC
输入熔断器 1 个 0.5 A 速断熔断器
输出熔断器 1 个 12 A 速断熔断器
pre-act 预执行器

Image of product / Alternate images

Alternative





