

## CARACTERISTIQUES

- Chauffage rapide
- Contrôle de température transparent
- Conception robuste

## Station de soudage de RS Pro 700 W, 220 → 240 V.

RS code commande : 124-4133



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

**Description du produit**

Cette station de réusinage à souder CMS de la marque de confiance RS Pro est dotée d'un pistolet à air chaud à chauffage rapide. La température est contrôlée par microprocesseur avec une conception de circuit fermé et fournit une haute puissance et des temps de chauffe rapides. Pour le réusinage nécessitant un dessoudage, cette station est une solution compacte et efficace.

**Caractéristiques**

<b>Type de fiche mâle</b>	Type F - fiche mâle Schuko, type G - britannique 3 broches
<b>Tâches prises en charge</b>	Soudure
<b>Mode veille automatique</b>	Support
<b>Applications</b>	Les stations de réusinage sont conçues pour la finition ou la réparation de cartes de circuit imprimé. Cette station de réusinage est conçue pour les composants CMS et peut être utilisée avec des composants à montage en surface ou traversant

**Spécifications**

<b>Puissance</b>	700W
<b>Tension d'entrée</b>	220 à 240
<b>Puissance de sortie</b>	700W
<b>Nombre de sorties</b>	1
<b>Type d'affichage</b>	LED

**Spécifications mécaniques**

Profondeur	170mm
Hauteur	170mm
Largeur	140mm
Buse	φ4.3mm / φ7.4mm / φ9.4mm
Poids	1.35kg

**Spécifications de l'environnement de fonctionnement**

Température de panne à souder	450 °C
Température d'utilisation maximale	450 °C
Température d'utilisation minimale	100 °C

**Homologations**

Conformité/certifications	Ce, RoHS
---------------------------	----------





**G**



**F**

EU B & C type plug



Accessory:

RS Part no.	Description
137-2237	Replacement hot air gun for 124-4133
137-2236	Replacement nozzles (3 sizes) $\phi$ 4.3mm / $\phi$ 7.4mm / $\phi$ 9.4mm for 124-4133

RS Stock no: 124-4133



Replacement Nozzle- 137-2236