



Brand of NTN corporation

Données techniques

UKF210H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK210G2H, F210

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	49,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	31 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	55 mm
d - Diamètre arbre	45 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	70 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	22 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	111 mm
L - Largeur / diamètre du logement	143 mm
N - Dimension trou de fixation	16 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	27,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	35100000 mN
C0 - Capacité de charge statique	23200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	2,63 kg
Référence du manchon	H2310

