


Stopp Taste

84-6330.0040

Vertrieb durch
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-6330.0...>

Ihr Produkt:



84-6330.0040 Stopp Taste

FRONT

Frontabmessung: Ø 32 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Schwarz

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: opak

Linse: rund

Schaltstellungsring: Schwarz

Leuchtmittel Farbe: keine

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:

Wechselstrom mit Silberkontakt (vergoldet)		
Gebrauchskategorie AC-15 gemäss EN IEC 60947-5-1		
Spannung	120 VAC	240 VAC
Strom	3 A	1,5 A
Gleichstrom mit Silberkontakt (vergoldet)		
Gebrauchskategorie DC-13 gemäss EN IEC 60947-5-1		
Schliesser Kontakte	Öffner Kontakte	Schliesser/Öffner Kontakte
(48 VA)	(60 VA)	
12 VDC/2,0 A	12 VDC/2,5 A	125 VDC/0,22 A
24 VDC/2,0 A	24 VDC/2,5 A	250 VDC/0,11 A
48 VDC/1,0 A	48 VDC/1,25 A	
60 VDC/0,8 A	60 VDC/1,0 A	

Kontakte:	1 Ö / 1 S	
Bemessungs-Betriebsspannung Ue:	250 VAC/DC gemäss EN IEC 60947-1	
Bemessungs-Stossspannungs-Festigkeit Uimp:	4 kV, nach EN IEC 60947-1	
Bemessungs-Isolationsspannung Ui:	250 V gemäss EN / IEC 60947-1	
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom:	1 000 A, Typ der Kurzschlusseinrichtung 6 A gG (EN 60947-5-1)	
Empfohlene Minimalbetriebsdaten:	Silberkontakte (vergoldet)	
	Spannung	1 VAC/DC
	Strom	1 mA
Schaltleistung:	250 V AC @ 1,5 A	
Elektrische Lebensdauer:	50 000 Schaltzyklen	
Spannungsfestigkeit:	500 VAC, 50 Hz, 1 Minute gemäss DIN IEC 60512-2	
Überspannungskategorie:	III, gemäss EN / IEC 60947-1	
Verschmutzungsgrad:	3, gemäss EN IEC 60947-1	
Schutzklasse:	II, gemäss EN / IEC 60947-5	
Normen:	Gemäss EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, DIN EN ISO 13850, EN IEC 60204	
Thermischer Strom Ith:	5 A	

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Flachbandkabel 300 mm
Kontaktmaterial:	Gold
Schaltfunktion:	Rast
Schaltsystem:	Tastschaltelement
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	≥50 000 Schaltzyklen
Betätigungskraft:	20 N ±4 N
Betätigungsweg:	ca. 4 mm

Anzugsdrehmoment: Befestigungsmutter 0,8 Nm

Gewicht: 0.036 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP65, IP66, IP67, gemäss DIN EN 60529

IP-Schutzart: IP20 rückseitig

IK-Schutzart: IK07 nach IEC 62262

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 25 °C ... + 85 °C

Schockfestigkeit: Max. 150 m / s², Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen, (halbsinusförmig nach EN IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: Max. 50 m / s² von 10 Hz ... 500 Hz, 10 Zyklen, 3-Achsen (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, zyklisch 96 Stunden, + 25 °C/97 %, +55 °C/93 % relative Feuchtigkeit, nach EN IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78
Salzsprühnebel: 96 Stunden, +35 °C in NaCl-Lösung, nach EN IEC 60068-2-11
Trockene Wärme: 96 Stunden, + 70 °C (EN IEC 60068-2-2)
Kälte: 96 Stunden, – 40 °C (EN IEC 60068-2-1)
Simulierter Sonneneinstrahlungstest SA2 und Bewitterungstest SB1 nach EN IEC 60068-2-5

ZERTIFIKATE

Approbationen: CB (IEC 60947-5-1. IEC60947-5-5), CCC, UL NKCR

Konformitäten: CE, UKCA, 2006 / 42 / EC (MD), 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Stopp Taste, Ø 22,3 mm, Ø 32 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Schwarz, Kunststoff, opak, rund, 1 Ö / 1 S, Rast, Flachbandkabel 300 mm, IP65, IP66, IP67, gemäss DIN EN 60529, Drehentriegelung, keine

Material: Kunststoff, nach UL 94 V0

Gehäuse Farbe: Grau

Gehäuse Material: Kunststoff, nach UL 94 V0


Produkteigenschaften: Drehentriegelung im Uhrzeigersinn

Hinweise: Schaltstellungsring schwarz
Drehentriegelung im Uhrzeigersinn


Beschreibung Komponente:

Das doppeltunterbrechende Tastschaltssystem ist in folgenden Schaltfunktionen lieferbar: 1 Öffner, 2 Öffner, 1 Öffner + 1 Schliesser Die Öffnerkontakte besitzen Zwangsöffnung nach EN 60947-5-5, Material Vorsatzgehäuse: Kunststoff nach UL 94 V0, Material Druckhaube: Kunststoff nach UL 94 V2

Schaltschemas:




Bauteilelayouts:



A = Kabel
B = weiss
C = braun
D = grün
E = gelb
F = grau
G = rosa
H = Anschlüsse
I = Beleuchtung

Einbauöffnungen:



Abmessungen:

