

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 主电缆

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1517602>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

传感器/执行器分线盒主电缆，不带PE导线，非屏蔽，绝缘层材料PUR/PVC，12芯， $10 \times .34 \text{ mm}^2$ 或 $2 \times .75 \text{ mm}^2$ ，长度：50 m



商业数据

订货号	1517602
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF3ZBX
产品关键代码	AF3ZBX
目录页面	页码305 (C-2-2019)
GTIN	4017918933326
单件重量（含包装）	5,613.2 g
单件重量（不含包装）	5,476 g
原产地	DE

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 主电缆

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1517602>



技术数据

产品属性

产品类型	电缆按米供货
应用	配电箱
位数	12
LED	否

电气特性

额定电压 U _N	300 V AC 300 V DC
---------------------	----------------------

电缆/电线

电缆长度	50 m
------	------

PUR/PVC 黑色 [PUR]

尺寸图



电缆重量	111.1 kg/km
UL AWM	20549
位数	12
屏蔽	无
光缆类型	PUR/PVC 黑色 [PUR]
导线结构 信号线	19x 0.15 mm
AWG , 信号线	22
导线结构 , 电压电源	42x 0.15 mm
AWG电源	18
导线横截面	10x 0.34 mm ² (信号线路) 2x 0.75 mm ² (电源线)
线径 , 包括绝缘层	1.3 mm ±0.1 mm (信号线路) 1.8 mm ±0.1 mm (电源线)
电缆外径	8.60 mm ±0.2 mm
外护套 , 材料	PUR
外护套 , 颜色	黑色 RAL 9005
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线 , 颜色	棕色、蓝色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、红色、黑色、紫色、白色/粉色、粉色/棕色

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 主电缆

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1517602>



内部护套厚度	≥ 0.15 mm
厚度 , 外部护套	≥ 0.38 mm
总绞线	双绞线
额定电压 , 电缆	300 V
测试电压	2000 V
最小弯曲半径 , 固定安装	7,5 x D
最小弯曲半径 , 活动安装	10 x D
最小弯曲半径 , 固定式安装	65 mm
最小弯曲半径 , 移动式安装	86 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 1500000 , 弯曲半径: 86 mm , 横向轨迹: 2 m , 横向速度: 2 m/s
阻燃	DIN EN 50265
阻油性	符合VDE 0472标准第803部分
其它防护功能	好的抗酸 , 碱溶液及溶剂性
特殊性质	不含硅酮
环境温度 (运行)	-40 °C ... 90 °C (电缆 , 固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆 , 活动式安装) 80 °C (符合UL标准)

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 主电缆

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1517602>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 主电缆

1517602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1517602>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

19.084千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn