




PCJTY20-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	61 mm	Largeur de bride
H	112 mm	Hauteur de bride
U	37 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,454 kg	Poids

Cotes de montage

J	90 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	28 mm	Hauteur logement
A ₁	10 mm	Épaisseur de bride
A ₂	19 mm	Distance piste
B	25 mm	Largeur
V	61 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJT04	Corps de palier
GAY20-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK04	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.