



Câble en Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)	
Données mécaniques		
Poids	[g]	226,8
Matières	boîtier: PA; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Matière des joints	FKM	
Nombre d'emplacements répartiteur	2	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

E12683



Câble en Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur DEUTSCH C

Raccordement




Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit



Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E12683



Câble en Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

