

## CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una conexión y desconexión rápida y sencilla
- Aislado para protección contra descargas eléctricas
- Diseño de crimpado doble con funda de cobre interna
- Estañado para resistencia a la corrosión
- Aislamiento con código de colores para facilitar la identificación

## Terminal de horquilla aislado rojo RS PRO, tamaño de lengüeta de 6,3 x 0,8 mm, 0,5 mm<sup>2</sup> a 1,5 mm<sup>2</sup>

RS Código RS: 534-351



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción de producto

RS Pro presenta un terminal hembra de crimpado aislado de alta calidad, a veces conocido como desconexión rápida hembra. Los conectores hembra de crimpado son un tipo de conector de cableado eléctrico que, cuando se acoplan con un conector de lengüeta macho (o desconexión rápida macho), proporcionan una interconexión rápida y fiable entre dos cables. El cuerpo del conector está fabricado de latón estañado y dispone de una funda de cobre interna adicional. Esta funda de cobre refuerza el cilindro y proporciona un crimpado robusto y seguro. La funda también protege el cable contra tensión y alta vibración. El conector hembra también tiene un aislamiento de plástico que proporciona protección contra descargas eléctricas y ofrece protección contra suciedad, grasa, líquidos y otros contaminantes. El color del aislamiento coincide con el tamaño del cable con el que se utiliza el conector, lo que facilita y agiliza la identificación.

### Especificaciones generales

<b>Aislamiento</b>	Aislada
<b>Material aislante</b>	Vinilo
<b>Método de terminación</b>	Crimpado
<b>Chapado de los contactos</b>	Estaño
<b>Material de contacto</b>	Latón
<b>Color</b>	Rojo
<b>Aplicaciones</b>	Sistemas de control industrial; máquinas industriales; aplicaciones de automoción; equipos de comunicación; fuentes de alimentación; sistemas de climatización; aparatos domésticos incluidos lavavajillas, lavadoras y secadoras
<b>Género</b>	Hembra
<b>Cerrado/descubierto</b>	Cerrado

### Especificaciones eléctricas

<b>Corriente nominal</b>	10 A
<b>Tensión nominal</b>	300 V

### Especificaciones mecánicas


## Conectores de horquilla

<b>Tamaño mínimo de cable</b>	0.5mm <sup>2</sup>
<b>Tamaño máximo de cable</b>	1.5mm <sup>2</sup>
<b>Tamaño de pestaña</b>	6,3 mm x 0,8 mm
<b>Tamaño de cable mínimo (AWG)</b>	16AWG
<b>Tamaño máximo del cable (AWG)</b>	22AWG
<b>Longitud total</b>	21.5mm


### Especificaciones del entorno de funcionamiento

<b>Temperatura nominal</b>	75°C
----------------------------	------

## Conectores de horquilla



Part No.	Insulation Color.	Wire Range		Dimension				Tab Size	
		AWG	mm <sup>2</sup>	W	D φ	L	l	AWG	mm
631288 VH	RED	22-16	0.5-1.5	2.8	4.3	19.9	9.8	.110×.032	2.8×0.8
631485 VH	RED	22-16	0.5-1.5	4.8	4.3	19.6	9.8	.187×.020	4.8×0.5
631488 VH	RED	22-16	0.5-1.5	4.8	4.3	20.0	9.8	.187×.032	4.8×0.8
631638 VH	RED	22-16	0.5-1.5	6.3	4.3	20.7	9.8	.250×.032	6.3×0.8
635485 VH	BLUE	16-14	1.5-2.5	4.8	4.9	19.0	9.8	.187×.020	4.8×0.5
635638 VH	BLUE	16-14	1.5-2.5	6.3	4.9	21.3	9.8	.250×.032	6.3×0.8
633638 VH	YELLOW	12-10	2.5-6.0	6.3	6.6	25.0	13.8	.250×.032	6.3×0.8



Part No.	Insulation Color.	Wire Range		Dimension				Tab Size	
		AWG	mm <sup>2</sup>	W	D $\phi$	L	l	AWG	mm
381285 FEH	RED	22-16	0.5-1.5	4.3	4.3	20.0	10.0	.110 × .020	4.8 × 0.5
381288 FEH	RED	22-16	0.5-1.5	4.3	4.3	20.0	10.0	.110 × .032	4.8 × 0.8
381485 VH	RED	22-16	0.5-1.5	6.0	4.3	20.0	10.0	.187 × .020	4.8 × 0.5
381488 VH	RED	22-16	0.5-1.5	6.0	4.3	20.0	10.0	.187 × .032	4.8 × 0.8
381638 VH	RED	22-16	0.5-1.5	8.2	4.3	22.0	10.5	.250 × .032	6.3 × 0.8
385485 VH	BLUE	16-14	1.5-2.5	6.0	4.8	20.6	10.0	.187 × .020	4.8 × 0.5
385488 VH	BLUE	16-14	1.5-2.5	6.0	4.8	20.6	10.0	.187 × .032	4.8 × 0.8
385638 VH	BLUE	16-14	1.5-2.5	8.2	4.8	21.3	10.5	.250 × .032	6.3 × 0.8
383638 VH	YELLOW	12-10	2.5-6.0	7.8	6.0	25.5	13.7	.250 × .032	6.3 × 0.8
383912 VH	YELLOW	12-10	2.5-6.0	11.7	6.0	30.0	13.7	.375 × .047	9.5 × 1.2