

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Multi9 C60BP - disj - 3P - courbe D - 10A - 10kA-480Y/ 277V-UL489

M9F43310W

 Cette option circulaire permet d'éviter 3.28 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Multi9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom du produit                | Multi9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom de l'appareil             | C60BP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Application de l'appareil     | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Description des pôles         | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de pôles protégés      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] courant nominal          | 10 A à 25 °C se conformer à EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de réseau                | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie du déclencheur    | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Courbe de déclenchement       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pouvoir de coupure            | 6 kA Icu à 440 V CA conforme à EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu à 415 V CA conforme à EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu à 240 V CA conforme à EN/IEC 60947-2<br>6 kA Icu à 440 V CA conforme à GB/T 14048.2<br>10 kA Icu à 415 V CA conforme à GB/T 14048.2<br>20 kA Icu à 240 V CA conforme à GB/T 14048.2<br>14 kA AIR à 240 V CA conforme à UL 508<br>10 kA AIR à 480Y/277 V CA conforme à UL 508<br>14 kA AIR à 240 V CA conforme à CSA C22.2 No 5<br>10 kA AIR à 480Y/277 V CA conforme à CSA C22.2 No 5 |
| Normes                        | EN/IEC 60947-2<br>GB/T 14048.2<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certifications du produit     | CEI<br>CCC<br>CSA<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] tension assignée d'emploi              | 240 V CA 50/60 Hz<br>415 V CA 50/60 Hz<br>440 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Limite de déclenchement magnétique          | 12 x In +/- 20 % CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 240 V CA<br>4,5 kA 75 % se conformer à GB/T 14048.2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % se conformer à GB/T 14048.2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % se conformer à GB/T 14048.2 - 240 V CA |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                         |
| Aptitude au sectionnement                  | Oui se conformer à EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                          |
| Coupure pleinement apparente               | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de commande                           | Par maneton                                                                                                                                                                                                                                |
| Signalisation locale                       | Indication ON/OFF                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode d'installation                        | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                              |
| Support de montage                         | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pas de 9 mm                                | 6                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur                                    | 103 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur                                    | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                                 | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                    | Gris                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie mécanique                     | 20000 cycle                                                                                                                                                                                                                                |
| Durée de vie électrique                    | 10000 cycle                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispositif de cadenassage                  | Cadenassable                                                                                                                                                                                                                               |
| Mode de raccordement                       | Borne du type à cage (haut ou bas)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible avec embout<br>Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible |
| Longueur de dénudage des fils              | 14 mm pour haut ou bas connexion                                                                                                                                                                                                           |
| Couple de serrage                          | 2,5 N.m haut ou bas                                                                                                                                                                                                                        |
| Protection différentielle                  | Sans                                                                                                                                                                                                                                       |

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à EN/IEC 60947-2                                                    |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à CEI 60068-1                                                       |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                                                       |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...2000 m                                                                         |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -30...70 °C                                                                        |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...80 °C                                                                        |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,3 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 357 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4       |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,8 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 1,48 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 13,82 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 3 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |