



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S
ID du produit	4NWP100162R0002
EAN	7640169261930
Description du catalogue	UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S
Description longue	Rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO) /Facteur de puissance ≥0,995 à 100 % de charge - THDi <3 % /Configuration flexible pour autonomie évolutive /Tension et courant de batterie réglables /Courant chargeur batterie stable /Plug and Play

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD003869
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	cded5fbc-b457-4abd-ba2f-05cb4d408fd8 Switzerland
SCIP simplifié	19ff5d38-3e67-4162-97b8-4a1666d61f06 Spain 2395317f-1956-4a09-8745-816a2beec42f Belgium 75e412ec-4a79-4983-b5b1-89011ea189b1 Netherlands e7342c6f-e813-4b08-92d4-bd4c178befc9 Hungary

f6fa3999-e477-4820-af63-d23189bbdeed	Poland
1265a8d2-7166-4ec3-a0be-77d32a1233a3	Bulgaria
6d4edaf5-f34e-4522-b077-b958910bf19b	France
317771e7-676f-44e1-8539-769039f3aa18	Hungary
9366e315-7eb8-449b-9fa9-6ea3dd0b5784	Germany
7a9fe0a6-c903-4807-b99d-563591808af6	Croatia
015e1542-c534-4866-88b2-41df344f2b3f	Czech Republic
cbd94ebd-f17d-4403-b290-6a12472ccb1d	Germany
4b2f11c4-a74e-4c5b-b8ae-2427c900eb88	Germany
239ba48c-9b1f-4e48-8eb9-3f3b04fe9e34	Finland
07b3be4e-5c37-4a98-93ed-446e3e0b4816	Norway
2d49e50b-03a3-42e9-8b86-34fc3c02b647	Estonia
cc758580-1f1f-44a7-99eb-4bec3b6395ce	Poland
db66d7f1-a835-4657-98d1-307a71359f26	Greece
a466be7b-c827-4f86-a9de-6d612d8682d4	France
94b6b481-cb81-4b93-a2c4-2531011e34cb	Portugal
4a698f3a-7001-48be-b12a-84f559c6fea1	Sweden
df4522b6-91e9-4f20-aeb5-4980f7f02c8d	Belgium
d746813b-3b1e-4bd0-ac0d-607f2b6d17fd	Germany
59ccfd86-7a63-41d7-9a56-14b84f7e3fb6	Denmark
fd8216ea-5f29-4cb8-a6cd-44df2d8c4379	Sweden
907f2b54-10ad-42e4-b605-2e98844fb614	Germany
33c14b0c-d374-4422-8728-d60f07442b64	Poland

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD003883_EN
Instructions et manuels	4NWD003883_EN

Environnement

Informations environnementales	No declaration needed
-----------------------------------	-----------------------

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408624
Numéro E (Norvège)	6609405
Numéro E (Suède)	5257250
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	102 mm
Hauteur nette du produit	327 mm
Profondeur/longueur nette du produit	390 mm
Poids net du produit	6.0 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	194 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	456 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	488 mm

Poids brut du colis niveau 1	7.0 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169261930

Technique

Puissance de sortie apparente	3000 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C20
Tension d'entrée (U _{in})	220 V 230 V 240 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	4
Nombre de sorties	Connexion C13 3 Connexions fixes 1
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	2700 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD003869

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

