


## IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

Metallhülse Ø 4mm  
Steckverbindung

Schaltabstand 0,8mm [b]  
bündig einbaubar



### Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion

3-Leiter DC PNP  
Schließer

Betriebsspannung	[V]
Strombelastbarkeit (Dauer)	[mA]
Strombelastbarkeit (Kurzzeit)	[mA]
Mindestlaststrom	[mA]
Kurzschlußschutz, getaktet	•
Verpolungssicher / überlastfest	•
Spannungsabfall (max. Last)	[V]
Reststrom	[mA]
Stromaufnahme	[mA]
Schaltfrequenz	[Hz]


10 ... 36 DC
150
—
—
—
< 2,5
—
< 15 (24V)
800

Realschaltabstand Sr	[mm]
Arbeitsabstand	[mm]
Schaltpunkt drift	[% von Sr]
Hysteresis	[% von Sr]
Korrekturfaktoren	

0,8 ± 10%
0 ... 0,65
-10 ... +10
1 ... 15
Stahl (St37) = 1; V2A ca. 0,7; Ms ca. 0,4; Al ca. 0,3; Cu ca. 0,2

Schaltzustandsanzeige	
Umgebungstemperatur	[°C]
Schutzaart, Schutzklasse	
EMV	prEN 60947-5-2 Annex X; EN 55011 Klasse B
Gehäusewerkstoff	V2A (1.4305); LCP
Anschluß	M8-Steckverbindung
Anschlußschema	

LED rot (4 x 90°)
-25 ... +80
IP 65




## IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

Metal housing Ø 4mm  
Plug and socket

Sensing range 0.8mm [f]  
flush mountable



### Electrical Design


#### Output

3-wire DC PNP  
normally open

Operating voltage	[V]	10 ... 36 DC
Current rating (continuous)	[mA]	150
Current rating (peak)	[mA]	—
Minimum load current	[mA]	—
Short circuit protection		•
Reverse polarity / overload protection		•
Voltage drop	[V]	< 2.5
Leakage current	[mA]	—
Current consumption	[mA]	< 15 (24V)
Switching frequency	[Hz]	800

Real sensing range Sr	[mm]	0.8 ± 10%
Operating distance	[mm]	0 ... 0.65
Switch-point drift	[% of Sr]	-10 ... +10
Hysteresis	[% of Sr]	1 ... 15
Correction factors		steel = 1; stainless steel approx. 0.7; Ms approx. 0.4; Al approx. 0.3; Cu approx. 0.2

Output status indication	LED red (4 x 90°)
Operating temperature	[°C]
Protection	IP 65
EMC	prEN 60947-5-2 annex X; EN 55011 class B
Housing material	stainless steel (303S22); LCP
Connection	M8 connector
Wiring	




## IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

Boîtier métallique Ø 4mm  
Raccordement par connecteur

Portée 0,8mm [b]  
encastrable



**Technologie**  
**Sortie**

3 fils DC PNP  
normalement ouvert

Tension d'alimentation	[V]
Courant de sortie (au maintien)	[mA]
Courant de sortie (à l'appel)	[mA]
Courant de sortie minimum	[mA]
Protégé: courts-circuits	•
Protégé: inv. de pol. et surcharges	•
Chute tension / charge maxi	[V]
Courant résiduel	[mA]
Consommation	[mA]
Fréquence de commutation	[Hz]

10 ... 36 DC

150

—

—

•

•

< 2,5

—

< 15 (24V)

800

Portée réelle Sr	[mm]
Portée de travail	[mm]
Dérive du point de commm.	[% de Sr]
Hystérésis	[% de Sr]
Facteurs de correction	

0,8 ± 10%

0 ... 0,65

-10 ... +10

1 ... 15

acier = 1; V2A (303) env. 0,7; Ms env. 0,4; Al env. 0,3; Cu env. 0,2

Indication de commutation	
Température ambiante	[°C]
Protection	
CEM	prEN 60947-5-2 annexe X; EN 55011 classe B
Boîtier	INOX (304); LCP
Raccordement	embase M8
Schéma de branchement	

LED rouge (4 x 90°)

-25 ... +80

IP 65

INOX (304); LCP

embase M8

