


JSXF, Pulse Valve, Valve for Dust Collector, Solenoid Valve Type JSXFF-14F-5DSB

Fiche technique

General series information

- Fluide compatible : Air
- Taille de l'orifice : 3/4" à 2"
- Pression de crête élevée et faible consommation en air
- Longue durée de vie : 10 millions de cycles
- Temps de réponse rapide
- Entretien plus facile : membrane rigide.




*Electrodistributeur 2/2, normalement fermé
Cde. combinée par bobine et pilote ressort
pneumatique, alimentation interne par orifice
de raccordement d'entrée*


Spécifications standards

Raccordement	F (Corps taraudé)
Taille du réservoir	Sans
Orifice	14 [1 1/2 (40A)]
Filetage	F (G)
Configuration tuyau de sortie OUT	Sans
Tension Nominale	5 (24 VCC)
Connexion électrique	DS (Connecteur DIN et protection de circuit)
Silencieux	Sans silencieux
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	-40 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-40 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Diamètre de l'orifice	50
Protection	IP67 (IP65 pour le connecteur DIN)
Fluide compatible	Air
Pression d'épreuve	1.5 MPa

Construction du distributeur	Membrane à commande asservie
Variation de tension admissible	±10 % de la tension nominale
Courant de fuite admissible	2 % max. de la tension nominale
Consommation électrique	12 W
Type de distributeur	Normalement fermé (N.F.)
Pression différentielle opérationnelle minimale	0.1 MPa
Différentiel de pression d'utilisation max	0.9 MPa
Pression max. d'utilisation	0.9 MPa
Poids	1.530 Kg



Constructions



Nomenclature

N°	Description	Matériaux
1	Corps	ADC
2	Membrane principale	Résine
3	Joint torique	NBR
4	Capot	ADC
5	Membrane secondaire	Résine
6	Joint torique	NBR
7	Capot	ADC
8	Vis hexagonale	Acier inoxydable
9	Vis cruciforme ronde	Acier inoxydable
10	Vanne de pilotage	—

Information supplémentaire

Catalogue	JSXFA-E_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_JSXF_TF1Z313EN.pdf
Manuels d'installation	IM_JSXF_TF2Z450EN-A.pdf IM_JSXF_TF2Z450FR-A.pdf