

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接



1413997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413997>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



外壳螺钉连接，针式插头，M12，板后安装，M15 x 1，THR焊接，备选产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1239050

优势

- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器

商业数据

订货号	1413997
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQADA
产品关键代码	ABQADA
GTIN	4055626022673
单件重量（含包装）	10.535 g
单件重量（不含包装）	9.268 g
原产地	DE

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接



1413997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413997>

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。

产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M12

连接数据

连接方式	THR焊接
紧固扭矩	1.5 ... 2 Nm

材料规格

标识材料	锌模铸 (镀镍)
密封材料	FKM

连接器

连接1	
插座设计	针式插头
插座螺纹类型	M12

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	> 100

环境和真实条件

环境条件	
防护等级 (安装后)	IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧) 锁紧状态下具有IP67防护等级
环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式) -40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

安装

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接



1413997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413997>

安装类型	板后安装 M15 x 1 PCB顶缘与前板背面之间的间距：6 mm
组装说明	PCB顶缘与前板背面之间的间距：6 mm

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接



1413997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413997>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	c58f66bb-20bb-4dac-b6aa-f0d3c06cf65a