

Fiche technique du produit

Spécifications



MP-C 36 POINTS 8 UIOC 8 FORM 20 UIOB

SXWMPC36A10001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nombre de module d'extension E/ S max	3
Topologie	Étoile Daisy chain Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Largeur	234 mm
Mode d'installation	Montage rail DIN Montage sur panneau
Certifications du produit	RCM CE répertorié cUL UL listed
Puissance consommée en W	18 W
Puissance consommée en VA	33 VA
Dérive de l'horloge	+/- 1 min/mois
Application de l'appareil	Toit basse tension Contrôle du flux d'air
Type de produit ou équipement	Contrôleur de terrain
Nom de l'appareil	MP-C-36A
Fonction disponible	Programmable Entrée capteur intelligent
Modèle	MP-C-36A
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP20
Type d'entrée/sortie	20 E/S universelles 8 E/S universelles
Tension d'entrée	-0,5...24 V CC for entrée universelle
Type de mémoire	123 kB backup 32 Mo flash 128 Mo RAM
Support port de communication	ETHERNET 10/100BASE-TX
[Us] tension d'alimentation	24 V CA +/- 20 % 24...30 V CC 21...33 V CC
Nombre de sorties	8 forme A sortie relais
Profondeur	64 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de protection	Suppression MOV Fusible interne
Tension de sortie	250 V CA,2 A for forme A sortie relais 30 V CC,2 A for forme A sortie relais -0.5...24 V CC for sortie universelle
Nombre de ports	2, type de connecteur: RJ45 1, type de connecteur: USB type A femelle 1, type de connecteur: port USB Mini-B

Complémentaires

Temps de sauvegarde	7 jours
Tenue à la flamme	UL94-5V
Protocole de port de communication	BACnet IP
Normes	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC partie 15 sous partie B classe B
Compatibilité de gamme	SpaceLogic IP contrôleur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	7,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	620 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	636
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	5f015d09-43c1-4be7-9233-b3e007760745
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

