



Données techniques

ESPFT205


Paliers auto-aligneurs

Corps en tôle d'acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES205G2, PFT205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	8,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	4 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	25,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure	21,4 mm



DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	30,9 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	37,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	2 mm
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	95,2 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert	34,2 mm
J - Distance entre trous de fixation	76 mm
N - Dimension trou de fixation	8,7 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacite de charge statique	7880000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

