

# LX Series

## Destructeur PowerShred® LX50 coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Spécificités :

- Usage modéré pour bureaux individuels ou le travail à domicile
- Détruit 9 feuilles par passage en particules croisées de 4 x 37 mm (Niveau de sécurité DIN P-4)
- Verrouillage de sécurité : verrouillage manuel pour éviter toute activation accidentelle
- Détruit sans interruption pendant 5 minutes suivi d'une période de refroidissement de 30 minutes
- Corbeille avec tête extractible de 17 litres
- Détruit aussi des agrafes, des trombones et des cartes de crédit
- Jusqu'à 3 ans de garantie machine (2+1 an sous enregistrement du produit) et 3 ans pour les cylindres de coupe



VERROUILLAGE  
DE SÉCURITÉ



Jusqu'à 3 ans de garantie  
machine (2+1 an) après  
enregistrement du produit  
sur [Fellowes.com](#)

### Caractéristiques :

Capacité de passage	9
Capacité du bac	17 L (Tête extractible – 300 feuilles)
Type de coupe	Croisée (4 x 37 mm)
Niveau de sécurité	P-4 (421 particules par feuille A4)
Type d'alimentation	Manuel
Cycle de fonctionnement	5 on / 30 off
Largeur de la fente d'insertion (mm)	220 mm
Détruit aussi	
Couleur	Blanc
Dimensions du produit (H x L x P)	40.10 x 31.00 x 22.00
Poids du produit	4.5 kg
Dimensions de l'emballage de vente au détail	37.30 x 33.00 x 24.00
Poids de l'emballage de vente au détail	5.2 kg
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	38.60 x 34.30 x 49.50
Poids du carton de regroupement	11.2 kg
Quantité par carton de regroupement	2
Pays d'origine	Chine
Garantie	Machine : 3 ans (2 + 1) / Cylindres de coupe : 3 ans



### Recommandations

Code (EU)	100110064	UPC: 043859771103	SCS: 50043859771108
Code (UK)	4403201	UPC: 043859771158	SCS: 50043859771153

Huile 355ml	3608601
Huile 120ml	3608501
Feuilles de lubrification	4025601


# LX Series

## Destructeur PowerShred® LX50 coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Recyclabilité :


#### Recyclabilité de l'emballage



#### Recyclabilité de l'emballage

Pourcentage de l'emballage pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

#### Recyclabilité du produit



#### Recyclabilité du produit

Pourcentage du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

### Certifications :



### Autre information :

**Entretien :** Des informations pertinentes sur l'entretien de votre destructeur (comme la lubrification de la machine) se trouvent dans le manuel du produit.

### Service après-vente :

- Réparable : NON
- Disponibilité des pièces détachées : NON
- Reprise : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

**Déclaration de conformité :** La déclaration de conformité se trouve au verso du manuel du produit livré avec le destructeur.

Une version numérique de ce manuel est disponible sur votre site internet local Fellowes.com dans l'onglet « téléchargements » de ce produit ou peut être demandée auprès de votre service client Fellowes local.

**Assistance :** Ce produit possède une garantie machine de 2 ans. Pour toutes questions relatives au produit ou un besoin d'information complémentaire, notre équipe du service client est joignable via notre numéro de téléphone gratuit : 01.78.64.91.00

