

CISEAUX DE SÉCURITÉ SECUPLUS 568

COMMANDEZ
MAINTENANT !

Référence	568001.00
Dimensions en mm	285 x 17 x 100 mm
Poids du ciseaux	232,4 g
Matière de base	Acier inoxydable




SÉCURITÉ
SPÉCIALE

**Longueur du tranchant
de 115 mm**
pour toutes les matières
à couper courantes

Affûtage spécial des lames
pour une protection optimale
de l'utilisateur

**Grandes ouvertures
pour les doigts**
convient également
aux gants



**Manche robuste et ergonomique
(soft-grip inclus)**
pour les défis les plus exigeants

**Vis de haute qualité et
écrou supplémentaire**
comme connexion
particulièrement stable

Lames en acier inoxydable
pour une longue durée de vie

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR CISEAUX DE SÉCURITÉ SECUPLUS 568

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



SECUPLUS
= Sécurité spéciale



Affutage spécial de sécurité

Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos doigts. C'est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent le nom SECUPLUS = sécurité spéciale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Particulièrement ergonomique



Longueur du tranchant (115 mm)



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Pour les sollicitations extrêmes



Inoxydable



Pointes arrondies

EXEMPLES D'UTILISATION



PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Film étirable, thermorétractable



Textile



Caoutchouc



PVC



Cuir

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Conditionnement	1 sur carte (10 ciseaux dans le suremballage)
Dimensions (carte)	330 x 13 x 125 mm
Poids (carte)	258,4 g
Code EAN (carte)	4002632804861
Dimensions du suremballage	130 x 140 x 375 mm
Poids du suremballage	2830,2 g
Code EAN du suremballage	4002632854866