




FAG

UCFA204

Coulisseaux-tendeur complet

Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	98 mm	Longueur totale
U	33,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
≈m	0,41 kg	Poids

Cotes de montage

N	10 mm	Trou de fixation
N 1	40 mm	Longueur (rainure)
N 2	10 mm	Largeur (rainure)
J	78 mm	Distance trous de fixation

Dimensions

A 1	12 mm	Épaisseur de bride
A 2	15 mm	Distance piste
A	25,5 mm	Hauteur logement
V	60 mm	Diamètre d'épaulement logement
W	50 mm	Largeur logement côté rainure
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

FA204	Corps de palier
UC204	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.