




Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN100



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Version	pour capteur de débit SMF	
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons; applications aseptiques	
Tenue en pression	10 bar	1 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	4883,8
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 168 / L = 42,9
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Diamètre nominal		DN100 (4")
Raccordement capteurs		bride d'appareil spécifique d'ifm



Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN100

Raccord process	Clamp DIN 32676 série A (ISO)
Raccord process adapté au standard du tube	(DIN EN 10357 série A); (DIN 11866 série A); (DIN 11850 série 2)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm
Accessoires	
Fourniture	vis 12
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces