

# Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 Professional à batterie rechargeable, 1140+2160 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



## PROFESSIONAL

brennenstuhl®  
**MULTI**BATTERY  
18V-SYSTEM

AMPShare I  
Powered by  
BOSCH

GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '22  
GOLD

2 | ANS  
GARANTIE  
FABRICANT

IP 54

IK 08

1140  
+2160  
LUMEN



Référence : 1173730000  
Code-barre : 4007123681396

### DESCRIPTION

- Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 6 adaptateurs pour 7 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Einhell, Fein, Hikoki et Würth disponibles à l'achat.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPShare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- 2 options disponibles : torche et spot.
- Puissantes LED SMD (1140 lm) pour un éclairage ciblé.
- LED COB en éclairage de surface (circulaire) avec une répartition diffuse de la lumière.

- Portée maximale : 200 m.
- Interrupteur marche/arrêt (intégré sur le haut de la poignée) avec modes d'éclairage : spot (100 %) - de surface : 100 % - 75 % - 50 % - 25 %.
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché : environ 100 minutes par Ah pour le spot / environ 50 minutes par Ah pour l'éclairage circulaire.
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés).
- Capot de protection de la batterie amovible.
- Socle équipé avec 4 aimants super puissants.
- Poignée de transport ergonomique.
- Batterie non fournie.

# Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 Professional à batterie rechargeable, 1140+2160 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



Référence 1173730000  
Code-barre 4007123681396

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	2160 lm	Tension de la batterie	18 V
Consommation électrique	20 W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Efficacité lumineuse	108 lm/W	Classe de protection	III
Température de couleur	6500 K	Indice de protection (IP)	IP54
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Couleur	noir/gris
Tension nominale d'entrée	18 V		

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	1,73 kg
Poids du produit (sans emballage)	1,43 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	22,5 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	21,4 cm x 22,5 cm x 19,5 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 Professional, adaptateurs, sac de transport