


# E30436



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




| Application                |      |                              |
|----------------------------|------|------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; Sans halogène |
| Sans silicone              |      | oui                          |
| Données électriques        |      |                              |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 50 AC / < 60 DC            |
| Courant de sortie total    | [A]  | 4                            |
| Conditions d'utilisation   |      |                              |
| Température ambiante       | [°C] | -25...85                     |
| Indice de protection       |      | IP 65                        |
| Données mécaniques         |      |                              |
| Poids                      | [g]  | 66,7                         |
| Matière du corps           |      | TPU                          |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé              |
| Matière des joints         |      | FKM                          |
| Remarques                  |      |                              |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                     |

## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x vanne type A DIN, droit; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,4 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

#### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
 BN = brun  
 BU = bleu  
 GN/YE = vert / jaune

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

