GEVN 415/50H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526611361
ID 611368
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- mit Stahlband
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 400 und 500 mm: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A, geringer Rollwiderstand

Radkörper:
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe anthrazit


Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite

Belagshärte
65 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut



Technische Daten:

Rad-Ø (D)		415 mm
Radbreite		75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		1.200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		1.000 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h		800 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h		600 kg
Tragfähigkeit (statisch)		3.000 kg
Lagerart		Nabennut
Achsloch-Ø (d)		50 mm
Passung Radbohrung		H7
Nabennutbreite (B)		14 mm
Passung Nabennut		JS9
Nabennuthöhe (H)		53,8 mm
Nabenlänge (T1)		75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht		22,7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×

Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig	🌡	✕
Autoklaventauglich		✕