Brand of NTN corporation

Données techniques

ESPLE208

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES.208.G2, PLE208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	51 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	34,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	30,2 mm
d - Diamètre arbre	40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	58 mm

ESPLE208
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	18,5 mm
H2 - Hauteur du logement	98,5 mm
J - Distance entre trous de fixation	137,5 mm
L - Longueur du logement	180,5 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	24,5 mm
S - Distance face / centre du palier	11 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacite de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	1,95 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m