


HK1816

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                       |      |
|-----------------------|------|
| lubrifiant            | Sans |
| trou de lubrification | Sans |
| revêtement            | Sans |
| joint                 | Sans |

dimensions principale & données de performance

|                |              |                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------|
| $F_w$          | 18 mm        | Diamètre sous rouleaux                   |
| D              | 24 mm        | Diamètre extérieur                       |
| C              | 16 mm        | Largeur                                  |
| $C_r$          | 11.600 N     | Charge dyn. de base, radiale             |
| $C_{0r}$       | 17.300 N     | Charge stat. de base, radiale            |
| $C_{ur}$       | 2.180 N      | Limite à la fatigue, radiale             |
| $n_G$          | 14.000 1/min | vitesse limite                           |
| $n_{G Grease}$ | 8.400 1/min  | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| $n_{gr}$       | 10.400 1/min | Vitesse de base                          |
| $m$            | 16,95 g      | Poids                                    |

Dimensions

|           |        |                                |
|-----------|--------|--------------------------------|
| $C_1$     | 16 mm  | Largeur, bague extérieure      |
| $r_{min}$ | 0,8 mm | Dimension minimum de chanfrein |



Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 140 °C | Température de fonctionnement max. |

information additionnelle

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| SD18X24X3       | Bague d'étanchéité             |
| G18X24X3        | Bague d'étanchéité 2           |
| LR15X18X16,5    | Bagues intérieures LR adaptées |
| IR15X18X16,5-XL | Bagues intérieures IR adaptées |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement