


RNA4912-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Roulement à rouleaux radiaux RNA...-XL

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	Sans	
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

F _w	68 mm	Diamètre sous rouleaux
D	85 mm	Diamètre extérieur
B	25 mm	Largeur
C _r	68.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	108.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	19.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.700 1/min	vitesse limite
n _G Grease	4.000 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{gr}	3.850 1/min	Vitesse de base
≈m	0,272 kg	Poids



Dimensions

r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
C	25 mm	Largeur, bague extérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement