

# Sectionneurs à fusibles LS1 et GK1

## Auxiliaires et accessoires (suite)

### Accessoires pour LS1 D323 (bornes à ressort)

| désignation        | utilisation                                                      | réf.           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| platine de montage | LS1 D323 et contacteur LC1 D09 à D38 avec alignement des façades | <b>LAD 311</b> |

  

| désignation                | extension par | nombre de départs | réf.           |
|----------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| répartiteur puissance 63 A | LAD 32●       | 2                 | <b>LAD 322</b> |
|                            |               | 3                 | <b>LAD 323</b> |
|                            |               | 4                 | <b>LAD 324</b> |

  

| désignation                                                               | composition du kit                                                                                                                                            | réf.           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| kit d'assemblage et connexion puissance pour LS1 D323 et LC1 D093... D323 | 1 platine LAD 311 pour montage du LS1 D323<br>2 modules LAD 341 pour connexion<br>■ entre LS1 D323 et répartiteur puissance<br>■ entre LS1 D323 et contacteur | <b>LAD 352</b> |

  

| désignation      | capacité maxi      | utilisation                                            | quantité indivisible | réf. unitaire  |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| bornier amont    | 16 mm <sup>2</sup> | alimentation de 1 ou 2 répartiteurs puissance          | 1                    | <b>LAD 3B1</b> |
| bornier aval     | 16 mm <sup>2</sup> | connexion des câbles moteurs                           | 1                    | <b>LAD 331</b> |
| embout réducteur | -                  | raccordement de conducteurs de 1 à 1,5 mm <sup>2</sup> | 20                   | <b>LA9 D99</b> |

### Blocs de contacts additifs

| désignation                                                | utilisation sur | montage | nombre maxi | type de contacts | quantité indivisible | réf. unitaire   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------------|-----------------|
| contacts auxiliaires instantanés (contacts de pré coupure) | LS1 D32         | frontal | 1           | "F + O"          | 10                   | <b>GV AE11</b>  |
|                                                            |                 |         |             | "F + F"          | 10                   | <b>GV AE20</b>  |
|                                                            | LS1 D323        | frontal | 1           | "F + O"          | 10                   | <b>GV AE113</b> |
|                                                            |                 |         |             | "F + F"          | 10                   | <b>GV AE203</b> |



GK1 FK + GK1 AP07

### Dispositifs de commande

| pour sectionneur              |                 | pour montage     | réf.                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| calibre                       | nombre de pôles |                  |                       |
| <b>poignées latérales</b>     |                 |                  |                       |
| 125 A                         | 3 ou 4          | droite           | <b>GK1 AP07</b>       |
|                               |                 | gauche           | <b>GK1 AP08</b>       |
| <b>poignées frontales (1)</b> |                 |                  |                       |
| 32 - 50 - 125 A               |                 | équipé d'origine |                       |
| <b>poignées extérieures</b>   |                 |                  |                       |
| 32 A                          | 3 ou 4          | droite           | <b>LS1 D32005 (2)</b> |
|                               |                 | gauche           | <b>LS1 D32006</b>     |
| 50 A                          | 3 ou 4          | droite           | <b>GK1 AP05</b>       |
|                               |                 | gauche           | <b>GK1 AP06</b>       |
| 125 A                         | 3 ou 4          | droite           | <b>GK1 AP07</b>       |
|                               |                 | gauche           | <b>GK1 AP08</b>       |

### Dispositifs de cadenassage (3)

| pour sectionneur |                 |                                          | réf.            |
|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| calibre          | nombre de pôles | dispositif contre la marche en monophasé |                 |
| 32 A             | 3 ou 4          | sans                                     | intégré         |
| 50 A             | 3               | sans                                     | <b>GK1 AV07</b> |
|                  |                 | avec                                     | <b>GK1 AV08</b> |
|                  |                 | sans                                     | <b>GK1 AV08</b> |
|                  |                 | avec                                     | <b>GK1 AV09</b> |

### Broches

| pour sectionneur |                 | quantité indivisible | réf. unitaire       |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| calibre          | nombre de pôles |                      |                     |
| <b>tubes</b>     |                 |                      |                     |
| 32 A             | 3 ou 4          | 10                   | <b>DK1 CB92 (4)</b> |
| 50 A             | 3 ou 4          | 10                   | <b>DK1 EB92 (5)</b> |
| 125 A            | 3 ou 4          | 10                   | <b>DK1 FA92 (5)</b> |

(1) Les sectionneurs de type GK1 de calibres 32, 50 et 125 A sont équipés d'origine.

(2) La référence **LS1 D32005** remplace la référence DK1 FB005.

(3) Pour le calibre 125 A, utiliser les poignées latérales **GK1 AP07** ou **GK1 AP08**.

(4) Pour utilisation sur circuit de neutre, possibilité de verrouillage du tube de sectionnement avec dispositif particulier **LA8 D25906** (quantité indivisible de 10).

(5) Les sectionneurs de type GK1 de calibres 50 et 125 A possèdent d'origine un tube de neutre verrouillé.

#### ►23026◀

Tapez ces 5 chiffres pour obtenir une information détaillée et l'ensemble des références.