

EM-MP 70 - 安装板

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942742>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

安装底盘，与开关装置螺钉连接



商业数据

订货号	2942742
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACGEAA
产品关键代码	ACGEAA
目录页面	页码765 (C-1-2013)
GTIN	4017918099435
单件重量 (含包装)	31.3 g
单件重量 (不含包装)	30.38 g
原产地	DE

EM-MP 70 - 安装板

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942742>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	DIN导轨适配器
壳体系列	EM-MP
类型	扁平式，宽70 mm

尺寸

尺寸图	
宽度	70 mm
长度	74.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V2
外壳材料	纤维增强型聚碳酸酯
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C

EM-MP 70 - 安装板



2942742

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942742>



图纸

尺寸图



EM-MP 70 - 安装板

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942742>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27190605
--------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EM-MP 70 - 安装板

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942742>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn