

EC.N / EP.N



LES + PRODUIT

- Fonction chauffage ou ventilation
- Pratique : mobile (EP), orientable (EC)
- Construction robuste

APPLICATION

- Locaux tertiaires ou industriels
- Ateliers
- Postes de travail

GAMME

- EC.N
- EP.N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Aérotherme mural		Aérotherme portable		Tension (V)	Puissance (W)	Puissance de chauffe (W)	Intensité maxi (A)	Débit maxi (m3/h)	Niveau sonore dB(A)	Augmentation de température (C°)	Vitesse d'air au soufflag (m/s)	Classe d'isolation
EC	Code	EP	Code									
EC 3 N	683242	EP 3 N	684370	Mono 230	3033	1500/3000	13	350	43	26	2,0	IP 24
EC 5 N	683243	EP 5 N	684371	Tri 400 + N	5033	2500/5000	7,2	450	43	33	2,3	IP 24
EC 9 N	683244	EP 9 N	684430	Tri 400 + N	9050	4500/9000	13	800	49	33	2,4	IP 24
EC 12 N	683245	EP 12 N	685612	Tri 400 + N	12040	6000/12000	17,3	1100	50	32	3,3	IP 24
EC 15 N	683246	EP 15 N	684431	Tri 400 + N	15040	7500/15000	21,7	1370	50	40	3,3	IP 24

CARACTERISTIQUES GENERALES

Carcasse en tôle d'acier peinte
Résistances blindées
2 puissances de chauffage
Protection thermique
Ventilation seule possible
Support mural orientable (haut, bas, gauche, droite)
En option : Boîtier de commande et thermostat déportés
Bouton de réarmement



EC.N - Multiples inclinaisons




EP.N - Boutons de commande




EP.N - Pieds support

DIMENSIONS



Type	A	B	C	D	E	F
EC 3 N	370	300	450	85	120	220
EC 5 N	370	300	450	85	120	200
EC 9 N	450	375	565	112	152	294
EC 12 N	450	460	565	112	152	294
EC 15 N	450	460	565	112	152	294



Type	A	B	C
EP 3 N	333	395	490
EP 5 N	333	395	490
EP 9 N	408	495	595
EP 12 N	408	506	600
EP 15 N	408	506	600

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



Référence	Code	Type de EC N	Dimensions (mm) L x P x H
TR 1	703248	EC 3 N, 5 N, 9 N	113 x 75 x 154
TR 2	703249	EC 12 N, 15 N	113 x 75 x 154



Référence	Code	Type de EC N	Dimensions (mm) L x P x H
CR 25	703247	Tous les EC.N	80 x 57 x 120